
INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# OMIKRON TWIN

## 9958FTP160P65

EAN 4031582316957



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Omikron twin |
| Korpusa tips | Fiksēts atbalsta ritenis |
| Standarta | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 2000 kg |
| Kravnesība pie 6 km/h | 1500 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 4000 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 250 mm |
| Kopējais platums | 189 mm |
| Kopējais svars | 12,48 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Krāsa | Caurspīdīgs pārklājums |
| Lubrication nipple | 1 |
| Kupola diametrs | 160 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Čuguns |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 160 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Korpusa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 200 mm |
| Plāksnes platums | 160 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 120 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 160 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# OMIKRON TWIN


9958FTP160P65


EAN 4031582316957

Pasūtījuma numurs 00827824

**Produkta rasējumi**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH