

PLATE

P10-40x19 / 10 TFR

EAN 4031582393880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



RACCORD

Longueur de la platine	40 mm
Largeur de la platine	19 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	32 mm
Diamètre des trous de la platine	4 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○
---------------------------	-----------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Plaque de montage
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	10 mm
Poids	0.03 kg