

AGILA

2470XSP150R47-32-35

EAN 4031582342673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 188 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Офсет (Зсув) | 45 mm |
| Радіус повороту | 120 mm |
| Поворотне з'єднання | 240 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування | Синтетичний експандер, квадрат |
| Розширювальний фітинг (мінімум) | 32 mm |
| Розширювальний фітинг (максимальне) | 35 mm |
| Підказка | Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки. |

AGILA

2470XSP150R47-32-35

EAN 4031582342673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

