

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Objednáací číslo 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	54 mm
Celková šířka	55 mm
Celková hmotnost	0,141 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	10 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Zinek-odlévání-hliník
Tvar Vídlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	51 mm
Otočné rušení	102 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	8 mm

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334
Objednáací číslo 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

