

LUMINA


6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334

Objednáací číslo 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu | Lumina |
| Typ | Otočné Kolečko |
| Norma | EN12528 – Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h | 40 kg |
| Elektrické vodivé | ✓ |
| Statická Nosnost | 80 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 54 mm |
| Stavební výška | 55 mm |
| Celková hmotnost | 0,141 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|--|
| Materiál středu | Polyprpylen elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
| Osa kola | Ozubené |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 50 mm |
| Šířka Běhoun | 10 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Materiál | Zinek-odlévání-hliník |
| Tvar Vidlice | Uchycení dvou Kolo, uzavřené |
| Otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
| Poloměr otáčení | 51 mm |
| Průměr otáčení | 102 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 8 mm |

LUMINA

6A20YGI050L51-8

EAN 4031582311334
Objednáací číslo 00078776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

