

LINEA CLINIC

5946UAP150R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348378

Numéro de commande 00034521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Linea clinic |
| Type | Roulette pivotante avec central, Blocage total |
| Standard | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 3 km/h | 150 kg |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Statique Capacité de charge | 450 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 71 mm |
| Poids global | 1,03 kg |
| Certification | Testé et surveillé par TÜV Süd |

ROUE

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Gris blanc (RAL9002) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du Bandage | 15 mm |
| Largeur du corps | 15 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Double Roue Roue Chape |
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur | Gris blanc (RAL9002) |
| Déport | 47,5 mm |
| Rayon d'encombrement | 127 mm |
| Diamètre d'encombrement | 254 mm |
| Diamètre du dôme | 45,5 mm |

RACCORD

| | |
|-----------------|--|
| Type de raccord | Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte |
| Diamètre Œil | 32 mm |
| Longueur Œil | 42 mm |

Deutscher
Designer
Club

Prix Interzum

Prix IF
Design

