

## STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numer zamówienia 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	33 mm
Szerokość całkowita	52 mm
Waga całkowita	0,047 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	35 mm
Szerokość Bieżnia	12 mm
Szerokość korpusu	12 mm

## OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	12 mm
Promień działania koła	37 mm
Zasięg działania koła	74 mm
Średnica kopuły	15,2 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	10 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-10 LH 9011/9011

EAN 4031582356731

Numer zamówienia 00078712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

