

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501

Objednávací číslo 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Galea stainless
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	139 mm
Stavební výška	66 mm
Celková hmotnost	0,535 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	40 mm
Poloměr otáčení	90 mm
Průměr otáčení	180 mm
Poloměr otáčení	59 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	22 mm
Délka čepu	40 mm

GALEA STAINLESS

5080PJC100R05-22X40

EAN 4031582308501
Objednáací číslo 00079367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

