

INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral twin load
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	250 kg
Nosnost 4 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	750 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	193 mm
Stavební výška	74 mm
Celková hmotnost	2,22 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	45 mm
Poloměr otáčení	70 mm
Průměr otáčení	249 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva kola	Šedá bílá (RAL9002)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm
Šířka středu kola	15 mm
Tvrdost Běhoun (A)	91 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	51 mm
Poloha závitů šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	2

Německá
cena za
DesignOcenění
Red Dot
Design
Award