

# INTEGRAL TWIN LOAD

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral twin load                             |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním ,<br>Totální brzda |
| Norma                       | EN12531 – Kolečka pro<br>nemocniční lůžka      |
| Nosnost 3 km/h              | 250 kg                                         |
| Nosnost 4 km/h              | 250 kg                                         |
| Elektrické vodivé           | Ne                                             |
| Nerezové                    | Ne                                             |
| Statická Nosnost            | 750 kg                                         |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                                         |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                          |
| Celková výška               | 193 mm                                         |
| Stavební výška              | 74 mm                                          |
| Celková hmotnost            | 2,22 kg                                        |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí<br>TÜV Süd     |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký     |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 45 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 70 mm                    |
| Průměr otáčení   | 249 mm                   |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva Kola         | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem    |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 15 mm                    |
| Šířka středu kola  | 15 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 91 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 40 Shore D               |

## MONTÁŽ

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení               | Přírubový čep s spínací vačka pro<br>profilové tyče, krátká Verze |
| Průměr čepu                | 32 mm                                                             |
| Délka čepu                 | 51 mm                                                             |
| Poloha závitů šroubu       | 7 mm                                                              |
| Množství montážních otvorů | 2                                                                 |

Německá  
cena za  
DesignOcenění  
Red Dot  
Design  
Award