

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Objednáací číslo 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral assist                                          |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| Norma                       | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka                   |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                                                   |
| Elektrické vodivé           | Ne                                                       |
| Kompatibilní s WeAssist     | 1                                                        |
| Statická Nosnost            | 450 kg                                                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                                                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C                                                    |
| Celková výška               | 183 mm                                                   |
| Stavební výška              | 110,5 mm                                                 |
| Celková hmotnost            | 4,68 kg                                                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Elektrické               |
| Tvar Vidlice     | Pohon                    |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Šedá bílá (RAL9002)      |
| Vyosení          | 40 mm                    |
| Poloměr otáčení  | 110,5 mm                 |
| Průměr otáčení   | 230 mm                   |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu    | Ocel, železo              |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý        |
| Ložisko            | Motor Poklice             |
| Barva Běhounu      | břidlicově šedá (RAL7015) |
| Ochranná krytka    | Integrovaný chránič nitě  |
| Průměr             | 150 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 85 Obuv A                 |

## MONTÁŽ

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
|--------------|----------------------------------------------------------------|



Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Objednací číslo 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



Ocenění  
Red Dot  
Design  
Award