

# ALPHA

3478BOG080P62

EAN 4031582345711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ● ●
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	280 °C
Alçada total	108 mm
Pes total	0,472 kg

## RODA

Material corporal	El termocontes de Plàstic, resistent a la calor
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Sec amb Bush
Eix	Estirada de nou
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	85 Shore D

## SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	60 mm
Placa de diàmetre	9 mm

# ALPHA

3478BOG080P62

EAN 4031582345711



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

Platte 3470-080P62-105x80

