

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Número de encomenda 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	12 mm
Comprimento do cubo	34,9 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	91 Shore A
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,198 kg

MAXTECH

UAR 100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582323115

Número de encomenda 00030958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

