

P10-40X20 / 8

EAN 4031582338102



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Устойчив на корозия



ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Акcesoар
Тип корпус	Акcesoар
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Статичен Товароносимост	80 kg
Обща височина	8 mm
Общо тегло	0,026 kg

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с U-образна планка
Дължина на плаката	40 mm
Ширина на плаката	20 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	32 mm
Диаметър на отвора на плаката	4 mm