

# KAPPA

9680SEP160P63 CL67

EAN 4031582364644  
Bestelnummer 00838212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa                      |
| Type                         | Wielen                     |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 540 kg                     |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 450 kg                     |
| Statisch draagvermogen       | 900 kg                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C                      |
| Totale hoogte                | 205 mm                     |
| Totale breedte               | 110 mm                     |
| Totaal gewicht               | 4,056 kg                   |

## WIEL

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal, zwaar                      |
|                               | zacht                                  |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Precisie kogellagers                   |
| As                            | Geschroefd met moer                    |
| Wielkleur                     | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)      |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                    |
| Diameter                      | 160 mm                                 |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                  |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 67 Shore A                             |

## BEHUIZING

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar    |
| Vork Vorm       | Breed, Versterkt                      |
| Zwenklager      | Twee balraces, Versterkt of Roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                    |
| Offset          | 58 mm                                 |
| Zwenk radius    | 140 mm                                |
| Draaicirkel     | 280 mm                                |
|                 | ✓                                     |
| Diameter koepel | 111 mm                                |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 135 mm             |
| Breedte plaat               | 110 mm             |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# KAPPA

9680SEP160P63 CL67

EAN 4031582364644  
Bestelnummer 00838212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

