

## ALPHA

3478UAR080P62

EAN 4031582306828



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 150 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 300 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                        |
| Celková výška               | 108 mm                       |
| Stavební výška              | 85 mm                        |
| Celková hmotnost            | 0,49 kg                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |

## KOLO

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty  |
| Ložisko            | Valivé ložisko          |
| Osa kola           | Šroub s maticí          |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra             |
| Průměr             | 80 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 38 mm                   |
| Šířka středu kola  | 38 mm                   |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A               |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D              |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 103 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3478UAR080P62

EAN 4031582306828

Objednací číslo 00001274  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

