

## AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpuse tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteni |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 80 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvnese                    | 160 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 185 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,83 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 45 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 120 mm                 |
| Grozāms savienojums | 240 mm                 |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                           |
| Korpuse materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma      |
| Gūtnis                 | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 150 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 75 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves                                            |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm                                                        |
| Ieteikums                | Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. |

# AGILA

2470PIP150P30-11

EAN 4031582361384



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

