



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ● ● |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○   |
| 损耗   | ● ● ● ● ○   |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○   |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Linea          |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 120 kg         |
| 不锈        | ✓              |
| 静态载重      | 240 kg         |
| 温度范围 (最低) | -10 ° C        |
| 最高温度范围    | 40 ° C         |
| 总高        | 120 mm         |
| 总宽度       | 82 mm          |
| 总重量       | 0.925 kg       |

## 轮子

|          |             |
|----------|-------------|
| 轮体材料     | 聚酰胺         |
| 胎面材料     | 聚氨酯, 注塑     |
| 轴承       | 精密滚珠轴承, 不锈钢 |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置     |
| 直径       | 100 mm      |
| 胎面宽度     | 20 mm       |
| 胎面硬度 (A) | 92 岸 A      |

## 支架

|      |               |
|------|---------------|
| 材料   | 聚酰胺           |
| 支架形状 | 双轮子支架         |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承        |
| 颜色   | 灰白色 (RAL9002) |
| 偏移量  | 32 mm         |
| 旋转半径 | 108 mm        |
| 转向干涉 | 216 mm        |
| 圆顶直径 | 52 mm         |

## 固定件

|       |        |
|-------|--------|
| 固定件类型 | 实心阀杆圆形 |
| 螺栓直径  | 22 mm  |
| 螺栓长度  | 40 mm  |

产品信息

# LINEA

5947UAC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352757



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---



德国设计师俱乐部 (DDC)



Interzum 奖



iF 设计奖