

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Numéro de commande 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha smart
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Capacité de charge à 3 km/h	205 kg
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Statique Capacité de charge	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	240 mm
Poids global	3,202 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme Chape	Slim
Pivot	Deux courses de balles
Déport	52,5 mm
Rayon d'encombrement	164,5 mm
Diamètre d'encombrement	329 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	77 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

ALPHA SMART

3377DVR200P63

EAN 4031582331646

Numéro de commande 00035056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

