

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Glide
Typ	Přízpusobené řešení
Nosnost 3 km/h	30 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	33 mm
Stavební výška	50 mm
Celková hmotnost	0,06 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	38 mm
Průměr příruby	50 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Objednáací číslo 00072176

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

