INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

STEM

S70-8x25 / 10

EAN 4031582424669



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	100 kg
Hauteur	6 mm
Poids	0,03 kg

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Diamètre de la tige	8 mm
Longueur de la tige	25 mm