

## ZETA REVERSE

468SITP160P63 cv

EAN 4031582398274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta reverse                                    |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Блокування напрямку |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання           |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 800 kg                                          |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 640 kg                                          |
| Електропровідність                 | Ні                                              |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                              |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1600 kg                                         |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                           |
| Загальна висота                    | 200 mm                                          |
| Загальна ширина                    | 96 mm                                           |
| Загальна вага                      | 3,1 kg                                          |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, дуже важкий                             |
| Вила Форма          | Широка Підсилений                                      |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Колір               | Пасивований блакитним                                  |
| Офсет (Зсув)        | 55 mm                                                  |
| Радіус повороту     | 135 mm                                                 |
| Поворотне з'єднання | 270 mm                                                 |
| Діаметр ковпачка    | 96 mm                                                  |

## КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tread profile           | опуклий                         |
| Матеріал тіла           | Алюміній                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлитий            |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005)         |
| Захист різьби           | Без різьби                      |
| Діаметр                 | 160 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 105 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ZETA REVERSE

468SITP160P63 cv

EAN 4031582398274

Номер замовлення 00860891  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

