**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# ALPHA

3471PVR200P63

EAN 4031582383799



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●○○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha |
| Тип | Поворотний Колісна опора з Блокування напряму |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 205 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 410 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна вага | 2,79 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, важкий |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 55 mm |
| Поворотне з’єднання | 310 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Лита гума, чорний |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 200 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 137 mm |
| Ширина тарілки | 105 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 105 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3471PVR200P63


EAN 4031582383799

**Креслення продукту**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH