

# ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369

Número de comanda 00035534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 300 kg

Tracidad de carga estàtica 600 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 200 mm

Àmplia general 115 mm

Pes total 1,846 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	160 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
Corporació ample	46 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Color	Inoxidable

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	115 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8478UFX160P63

EAN 4031582313369  
Número de comanda 00035534



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

