

FIXATION EXPANSIBLE

R07-Ø21,5-24 INOX_TBE

EAN 4031582437829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nom du produit | Fixation expansible |
| Type | Accessoire |
| Inoxydable | ✓ |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Poids | 0,126 kg |

FIXATION

| | |
|-------------------------------|--|
| Type de fixation | Fixation expansible synthétique, ronde |
| Fixation expansible (minimum) | 21,5 mm |
| Fixation expansible (maximum) | 24 mm |
| Note | Veillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. |