

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169
Номер заказа 00063920

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Alpha |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 200 kg |
| Грузоподъемность статическая | 400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 235 mm |
| Общая ширина | 96 mm |
| Общий вес | 2,615 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, черная |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Черный графит (RAL9011) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 200 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал | Стальной лист, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 155 mm |
| Поворотное соединение | 310 mm |
| Диаметр купола | 96 mm |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|--------------------|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm |

ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169
Номер заказа 00063920



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

