

## AGILA

2471PJP100R05-28

EAN 4031582301427



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                 |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                                               |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                                           |
| Kopējais svars                       | 1,03 kg                                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns                    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija           |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 100 mm                           |
| Protektora platums     | 32 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs   | 28 mm                |
| Skrūves garums     | 45 mm                |

## Product Drawings

