



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	ICS
Tip kućišta	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	✓
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	166 mm
Ukupna težina	0,789 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid električna provodljivost
materijal omotaca	Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, zapečaceno
stitnici omotaca	Integrirani threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuska	Slim
okretni lezaj	stablo , okretanje
ofset	38 mm
Otpor okretanju	259 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	50 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ICS



5327XSX125P51 INOX

EAN 4031582367706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



IF nagrada za
Dizajn