INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# AGILA CARE

## 2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ○ ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Agila care |
| Tip | Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg |
| Conductiv electric | Da |
| Inoxidabil | Nu |
| Capacitate de încărcare statică | 200 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 163 mm |
| Greutate totală | 0,9 kg |

### FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 41 mm |
| Raza de pivotare | 103,5 mm |
| Interferență pivotantă | 207 mm |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Polipropilenă, conductiv electric |
| Material al benzii de rulare | Cauciuc termoplastic, conductiv electric |
| Lagăr | Rulment simplu |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 32 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A |

### RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă |
| Diametru Șurub | 32 mm |
| Lungime Șurub | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2474YGO125R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342093

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



© Copyright 2026 TENTE International GmbH