

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Verloop	○ ○ ○ ○ ○
Corrosieweerstand	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	630 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	155 mm
Totaal gewicht	14,68 kg

VORK

Offset	35 mm
Zwenk radius	123 mm
Uitzwenking	246 mm
Diameter koepel	130 mm

WIEL

Lager	Onbewerkte naaf
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	120 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Bestelnummer 00800114

Producttekeningen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

