

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302561



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral twin
Тип	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-25 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	175 mm
Обща ширина	75 mm
Общо тегло	1.42 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	45 mm
Радиус на завъртане	124 mm
Интерференция при завъртане	248 mm
Диаметър на купол	70 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сиво бяло (RAL9002)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	96 mm
Позиция на резбата на Болт	19 mm
Количество отвори за монтаж на 4 Болт	



Германска
награда
за Дизайн



red dot
design award

Награда
за
Дизайн
Red Dot

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8


EAN 4031582302561

Номер на поръчката 990033077

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Германска
награда
за Дизайн



Награда
за
Дизайн
Red Dot