

AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Numéro de commande 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Type de boîtier	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	99 mm
Largeur totale	71 mm
Poids global	0,829 kg

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes conique
Couleur Roue	Zingué bleu
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Deux courses de balles
Couleur	Zingué bleu
Déport	31,3 mm
Rayon d'encombrement	99 mm
Diamètre d'encombrement	198 mm
Diamètre du dôme	65 mm

RACCORD

Type de raccord	Trou central
Diamètre du trou de l'Œil	10,3 mm

AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952

Numéro de commande 00006429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

