

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Numer zamówienia 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	600 kg
Nośność przy 6 km/h	480 kg
Nośność statyczne	1200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,396 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	54 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	54 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204ZV

DURATECH

TOP 082X54-Ø20 HL60

EAN 4031582322583

Numer zamówienia 00804208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

