

# NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 140 kg

Elektrické vodivé Ne

Nerezové Ne

Statická Nosnost 280 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

Celková hmotnost 0,3 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	14 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

Product Drawings

