PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITP150x50-Ø25-SH80A convex

EAN 4031582329537



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Tread profile	konveks
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	60 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	500 kg
Belastning ved 6 km/t	400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITP150x50-Ø25-SH80A convex

EAN 4031582329537

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

ITP150x50-Ø25-SH80A convex

EAN 4031582329537



© Copyright 2026 TENTE International GmbH