INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA

## 2478PJO125P50

EAN 4031582030327



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila |
| Tip | Fiksni Tocak |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 100 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 200 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 160 mm |
| Ukupna širina | 60 mm |
| Ukupna težina | 0.59 kg |

### KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska | siroko |
| Boja | plavo cinkovano |
| Prečnik kupole | 60 mm |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 125 mm |
| Širina omotac | 32 mm |
| Širina tela | 32 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

### PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče | 77 mm |
| Širina ploče | 67 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 46.5 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 56 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm |
| Prečnik otvora ploče | 8.5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2478PJO125P50

EAN 4031582030327

Broj porudžbine 00006533

**Crteži proizvoda**







