

AGILA

2470PJO125P30-13

EAN 4031582334937



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●●○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 100 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 160 mm |
| Общая ширина | 60 mm |
| Общий вес | 0,64 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 41 mm |
| Радиус поворота | 103,5 mm |
| Поворотное соединение | 207 mm |
| Диаметр купола | 60 mm |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Цвет Колесо | Серебристо-серый (RAL7001) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Ширина тела | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

ФИТИНГ

| | |
|------------------------|---|
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
| Диаметр отверстия Болт | 13 mm |
| Подсказка | Касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины. |

AGILA

2470PJO125P30-13

EAN 4031582334937

Номер заказа 00005167
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

