



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ● ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	700 kg
Kravnesība pie 6 km/h	560 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-0,33 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais svars	3,71 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Grozāms savienojums	360 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gultnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4681ITP200P63 SH80XL

EAN 4031582400496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

