

## LUMINA

A525PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Назва продукту                     | Lumina                                              |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори                     |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                                               |
| Електропровідність                 | Ні                                                  |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                                  |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                              |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                               |
| Загальна висота                    | 56 mm                                               |
| Загальна ширина                    | 54 mm                                               |
| Загальна вага                      | 0,07 kg                                             |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліпропілен                             |
| Вила Форма          | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання                      |
| Колір               | Графітовий чорний (RAL9011)              |
| Офсет (Зсув)        | 20 mm                                    |
| Радіус повороту     | 62 mm                                    |
| Поворотне з'єднання | 124 mm                                   |
| Діаметр ковпачка    | 0 mm                                     |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук                 |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Протектор         | Дорожньо-сірий А (RAL7042)             |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 50 mm                                  |
| Протектор               | 10 mm                                  |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                                   |
| Довжина хаба            | 0 mm                                   |
| Ширина тіла             | 10 mm                                  |
| Твердість Протектор (А) | 87 Прибережна А                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування                   | Глухий отвір для з'єднання В10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 8 mm                           |

# LUMINA

A525PJ1050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

Номер замовлення 00073408

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

