ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# LUMINA

## A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Lumina |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 56 mm |
| Загальна ширина | 54 mm |
| Загальна вага | 0,07 kg |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Поліпропілен |
| Вила Форма | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Офсет (Зсув) | 20 mm |
| Радіус повороту | 62 mm |
| Поворотне з’єднання | 124 mm |
| Діаметр ковпачка | 0 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Протектор | Дорожньо-сірий A (RAL7042) |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 10 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 0 mm |
| Довжина хаба | 0 mm |
| Ширина тіла | 10 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з’єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ**

# LUMINA

## A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582317442

Номер замовлення 00073408

**Креслення продукту**

