

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Назва продукту | Lumina |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Електропровідність | ✓ |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 61 mm |
| Загальна ширина | 55 mm |
| Загальна вага | 0,1054 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен, електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук, електричний |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 8 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--|
| Матеріал | Поліпропілен |
| Вила Форма | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Радіус повороту | 51 mm |
| Поворотне з'єднання | 102 mm |
| Діаметр ковпачка | 45 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

A520YGI050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341751



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

