INFORMACIJE O PROIZVODU

# DURATECH

## TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●●● |
| Buka u pokretu | ●●○○○ |
| Ishrana | ●●●●● |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Duratech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12533 - Tockovi za teske terete |
| Nosivost na 4 km/h | 1200 kg |
| Nosivost na 6 km/h | 1000 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 1600 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -40 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Ukupna težina | 1.6 kg |

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | poliamid težak |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak | Prirodno belo |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 200 mm |
| Širina omotac | 50 mm |
| dimenzija rupa osovina | 25 mm |
| duzina glavcine | 60 mm |
| Širina tela | 50 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |
| Tip ležaja | 6205 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH

## TOP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582322736

Broj porudžbine 00802937

**Crteži proizvoda**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# DURATECH

## TOP 200x50-Ø25-HL60

EAN 4031582322736

Broj porudžbine 008012937




© Copyright 2026 TENTE International GmbH