

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	550 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	550 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	550 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	102 mm
Totale breedte	86 mm
Totaal gewicht	2 kg

BEHUIZING

Kleur	Wit
Offset	46 mm
Zwenk radius	77,5 mm
Draaicirkel	155 mm
Diameter koepel	86 mm

WIEL

Lagering	Rollager , gedempt
Wielkleur	Zwart
Diameter	63 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm

FITTING

Lengte plaat	90 mm
Breedte plaat	90 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	70 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	70 mm
Diameter plaatgat	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Bestelnummer 00062069

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

