

## INTEGRAL

2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                                | Integral                              |
| CO <sub>2</sub> -kibocsátás (3. kategória) | 6.45                                  |
| Ház típusa                                 | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                                   | EN12531 - Kórházi ágygörgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál                      | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál                      | 150 kg                                |
| Elektromosan vezető                        | Igen                                  |
| Rozsdamentes                               | Nem                                   |
| Statikus teherbírás                        | 450 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális)          | -25 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális)          | 80 °C                                 |
| Összsúly                                   | 1,02 kg                               |
| Teljes szélesség                           | 62 mm                                 |
| Tanúsítvány                                | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Acéllemez, közepes      |
| Villa alakja    | Zárt                    |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                   |
| Körbeforgás     | 230 mm                  |
| Kupola átmérője | 62 mm                   |

## KERÉK

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid, elektromosan vezető                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, Tömített            |
| Futófelület színe            | Palaszürke (hasonló RAL7015)                 |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)                         |
| Szálvédők                    | Beépített futófelület védelem                |
| Átmérő                       | 150 mm                                       |
| Futófelület szélessége       | 32 mm                                        |
| Test szélessége              | 32 mm                                        |
| A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A                                   |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D                                   |

## SZERELVÉNY

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz                                                         |
| Csavar átmérője             | 28 mm                                                                                |
| Csavar hossza               | 96 mm                                                                                |
| Csavarmenet pozíciója       | 19 mm                                                                                |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                                                                    |
| Tippek                      | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

IF Design  
AwardRed Dot  
Design  
Award

# INTEGRAL

2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341454

Rendelési szám 00030608

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

