

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

|          |         |
|----------|---------|
| 轮体材料     | 聚丙烯     |
| 胎面材料     | 与轮子体相同  |
| 轴承       | 滚柱轴承    |
| 侧盖       | 无螺纹护罩   |
| 直径       | 125 mm  |
| 胎面宽度     | 40 mm   |
| 轴孔直径     | 12 mm   |
| 中心长度     | 44.4 mm |
| 胎面硬度 (D) | 65 肖氏 D |

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Basetech       |
| 外壳类型       | 轮子             |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg         |
| 静态载重       | 400 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 最高温度范围     | 60 ° C         |
| 总重量        | 0.2 kg         |

# BASETECH

POR125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

