

DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060
 订单号 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺，超重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	80 mm
轴孔直径	40 mm
中心长度	90 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6308

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	5400 kg
6 公里/小时的载重	4500 kg
静态载重	9000 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	3.86 kg

DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060
订单号 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

