

MAXTECH

UAO125x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS

EAN 4031582442298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Coixinet lliis
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	30 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	44,4 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	60 Shore D

