

NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Nośność przy 3 km/h	140 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	280 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,3 kg

KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	14 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

