

GALEA

5071PIO125P51

EAN 4031582399790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 80 kg |
| Statique Capacité de charge | 160 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Largeur totale | 66 mm |
| Poids global | 0,522 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 32 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme Chape | Fermé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 128 mm |
| Diamètre d'encombrement | 256 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 95 mm |
| Largeur de plaque | 70 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 50 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

GALEA

5071PIO125P51

EAN 4031582399790



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

