

КАРРА

9682FTP160P63 CL67

EAN 4031582315776

Номер заказа 00804604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Название продукта | Карра |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 900 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 750 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1500 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 205 mm |
| Общая ширина | 116 mm |
| Общий вес | 6,055 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 160 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Широкая, Усиленный |
| Поворотный узел | Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 58 mm |
| Радиус поворота | 140 mm |
| Поворотное соединение | 280 mm |
| | ✓ |
| Диаметр купола | 111 mm |

КАРРА

9682FTP160P63 CL67

EAN 4031582315776

Номер заказа 00804604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 135 mm |
| Ширина пластины | 110 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

КАРРА

9682FTP160P63 CL67

EAN 4031582315776

Номер заказа 00804604



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

